


***PASO 1: SELECCIONAR EL MODELO BASADO EN LAS CARACTERÍSTICAS DESEADAS***

NOMBRE	MATERIAL	GROSOR	ACABADO DE LA CARA TRASERA	AERODINÁMICA
SPRAY GUARD® 906	POLIMERO VIRGEN	MUY GRUESO (23 MM)	CERDAS DURAS	NORMAL
SAFE PASS® AERO 906	POLIMERO VIRGEN	MUY GRUESO (23 MM)	CERDAS DURAS	AVANZADA
SAFE PASS® 175	POLIMERO VIRGEN	NORMAL (4.5 MM)	LISO	NORMAL
SAFE PASS® 240	POLIMERO VIRGEN	GRUESO (6 MM)	RANURAS	NORMAL
SAFE PASS® 375	POLIMERO VIRGEN	GRUESO (10 MM)	RANURAS	NORMAL
SAFE PASS® COEX 170	POLIMERO VIRGEN	NORMAL (4.3 MM)	LISO BLANCO/NEGRO	NORMAL
SAFE PASS® RUBBER 240	HULE 80%, PP 20%	NORMAL (6 MM)	RANURAS	NORMAL
SAFE PASS® RUBBER 350	HULE 80%, PP 20%	GRUESO (9 MM)	RANURAS	NORMAL
SAFE PASS® RUBBER 460	HULE 80%, PP 20%	GRUESO (12 MM)	RANURAS	NORMAL

**MUESTRAS DE ACABADO EN CARA TRASERA (VER TABLA COMPLETA ARRIBA PARA HACER SELECCIÓN)**

RANURAS




ACABADO LISO



CERDAS DURAS



## PASO 2: DIMENSIONAR



### ANCHO:

18" – LLANTA SENCILLA SUPER SINGLE  
24" – LLANTAS DOBLES TANDEM

### LARGO:

24" – CORTO  
30" – MEDIANO  
36" – LARGO

## PASO 3: SELECCIONAR COLORES



PARA EL MATERIAL BASE, HAY OPCIONES DE BLANCO, NEGRO Y 9 OTROS COLORES (EXCEPTO EN LODERAS DE HULE NEGRO Y COEX). PARA LA TINTA DEL DISEÑO (SI ES QUE TIENE DISEÑO), EXISTEN 16 OPCIONES DE COLOR

## PASO 4: SENCILLO O CON DISEÑO



LAS LODERAS PUEDEN VENIR SENCILLAS (SIN DISEÑO) O CON DISEÑOS DE UNO O MÁS COLORES.

(ACLARACIÓN: TODAS LAS LODERAS SE PUEDEN DECORAR, EXCEPTO LAS COEX Y LAS RUBBER)

---

## EJEMPLOS DE CÓMO DESCRIBIR LOS PRODUCTOS AL COTIZAR INICIALMENTE:

EJEMPLO 1: 500 UNIDADES DE SAFE PASS 175, TAMAÑO 24" X 30", COLOR BASE BLANCO SIN DISEÑO.

EJEMPLO 2: 800 UNIDADES DE SPRAY GUARD 906, TAMAÑO 24" X 36", COLOR BASE NEGRO CON DISEÑO DE DOS COLORES SEGÚN ARCHIVO ANEXO

EJEMPLO 3: 600 UNIDADES DE SAFE PASS COEX 170, TAMAÑO 18" X 30"